

Garant
Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione lunga, Modello: 16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239745 16
GTIN	4045197593252
Classe articolo	23A

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Per Ø foro passante: 17,21 - 21,2 mm

Per Ø foro cieco: 21,21 - 25,2 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Lunghezza utile L₁: 105 mm

Ø Codolo D_s h6: 20 mm

Coppia di serraggio consigliata: 15 Nm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	105 mm
Per Ø foro passante	17,21 - 21,2 mm
Per Ø foro cieco	21,21 - 25,2 mm
Ø Codolo D _s h6	20 mm
Coppia di serraggio consigliata	15 Nm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Serie	TopCut

Passaggio interno per LR	sì
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari