

**KOMET****Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, Ø Nominale D: 35mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239805 35
GTIN	
Classe articolo	27E

**Descrizione****Esecuzione:**

Testine alesatrici a dentatura diritta, **completamente rettificate per accoppiamenti H7**. Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione nel campo è per compensare l'usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a 5xD.

Nella geometria **ASG0706** con angolo d'imbocco a 8°+45°.

Per **fori ciechi e passanti**.

**Nota:**

- **Altre misure disponibili su richiesta.**
- **Per portautensili adatto vedi n. art. 239880 – 239940.**
- **I valori indicativi valgono per i fori passanti.**

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/gir,
Per portautensili n. art. 239880 – 239940	35 – 41,99
Ø Nominale D	35 mm
Lunghezza tagliente l <sub>1</sub>	6 mm
Lunghezza della testina l	25 mm

Numero taglienti Z	8
Rivestimento	DBC
Tolleranza foro	H7
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco e passante
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per alesatura

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	160 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	140 m/min	N
a umido max.	idoneo		