



Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, Ø Nominale D: 18mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239805 18
GTIN	
Classe articolo	27E

Descrizione

Esecuzione:

Testine alesatrici a dentatura diritta, **completamente rettificate per accoppiamenti H7**. Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione nel campo è per compensare l'usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a $5 \times D$.

Nella geometria **ASG0706** con angolo d'imbocco a $8^\circ + 45^\circ$.

Per **fori ciechi e passanti**.

Nota:

- **Altre misure disponibili su richiesta.**
- **Per portautensili adatto vedi n. art. 239880 – 239940.**
- **I valori indicativi valgono per i fori passanti.**

Descrizione tecnica

Ø Nominale D	18 mm
Avanzamento f in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/gir,
Per portautensili n. art. 239880 – 239940	18 – 19,99
Lunghezza tagliente l_1	6 mm
Lunghezza della testina l	20 mm

Numero taglienti Z	6
Rivestimento	DBC
Tolleranza foro	H7
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco e passante
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per alesatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	160 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	140 m/min	N
a umido max.	idoneo		