

**Imbragatura arancione 10000 kg, Lunghezza utile: 2m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086285 2
GTIN	2050001735928
Classe articolo	08Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

**Uso:**

Per sollevare e movimentare componenti.

**Nota:**

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile	2 m
Circonferenza	4 m
Larghezza nastri	91 mm
Carico massimo semplice diretto WLL	10000 kg
Portata semplice con nodo WLL	8000 kg
Portata doppia WLL fino a 7°	20000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45°	14000 kg
Portata doppia WLL 45° – 60°	10000 kg
Tipo di prodotto	Cinghia di sollevamento

