

Garant**CNMG 09T308, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250152 HB7415
GTIN	4045197662989
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T308 HB7415 Tipo: HB7415
Rompitruccioli: TIM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitruccioli	TIM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura