

Garant
CN. G 120408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250158 HB7415 |
| GTIN | 4045197661203 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CN. G 120408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Profondità di taglio a_p | 1 - 4 mm |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,25 mm/gir, |
| Impiego principale | S |
| Condizione di taglio | continuo |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Rompitrucoli | TIM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 70 m/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | HB7415 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | CNMG 120408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |