

**Garant****CNMG 120404, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitruccioli	SM

Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura