

**CNMG 120408 Wiper, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	WP
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,06 - 0,42 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 590 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura