



Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata piatto, Neodimio, Ø: 43mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085939 43
GTIN	4069515000086
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
- Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.
- Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.
- Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Altezza con filettatura	6 mm
Forza di tenuta nominale	85 N
Altezza	6 mm
Filettatura	M4
Materiale nucleo del magnete	Neodimio

Tipo di prodotto

Magnete permanente cilindrico piatto

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/085939-43>
