Scheda tecnica

Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata, Neodimio, ∅: 88mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085938 88
GTIN	4069515000062
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

Uso:
Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.
Nota:
Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Filettatura	M8
Altezza con filettatura	17 mm
Forza di tenuta nominale	420 N
Materiale superficie	in gomma
Altezza	8,5 mm
∅	88 mm

Scheda tecnica

Boccola filettata	sì
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto