Scheda tecnica

Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata, Neodimio, ∅: 43mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085938 43
GTIN	4069515000116
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

Uso:
Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.
Nota:
Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

∅	43 mm
Boccola filettata	sì
Materiale superficie	in gomma
Altezza	6 mm
Filettatura	M4
Altezza con filettatura	10,5 mm

Forza di tenuta nominale	85 N
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/085938-43