

Garant GRIDLINE

### Cassetto ESD 50 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassetti: 125mm



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 972454 125    |
| GTIN            | 4069515000215 |
| Classe articolo | 9GK           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 50 kg.

##### Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

##### Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciato ESD**.

#### Descrizione tecnica

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Altezza utile                       | 100 mm                   |
| Larghezza utile                     | 650 mm                   |
| Larghezza utile in G                | 26                       |
| Campo d'impiego                     | Cassettiera per utensili |
| Peso                                | 15 kg                    |
| Profondità utile in G               | 24                       |
| Superficie utile dei cassetti in G  | 26×24                    |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 50 kg                    |
| Altezza frontalino                  | 125 mm                   |

## Scheda tecnica

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Profondità utile                                 | 600 mm   |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 %    |
| Proprietà elettrostatiche                        | EGB/ESD  |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×24G   |
| Tipo di prodotto                                 | Cassetto |