

Garant GRIDLINE

Cassetto ESD, 36×24G, Altezza frontalini cassetti: 75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972474 75
GTIN	4069515000314
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 50 kg.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Descrizione tecnica

Larghezza utile	900 mm
Larghezza utile in G	36
Con cassetti con sblocco di sicurezza	no
Altezza frontalino	75 mm
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Profondità utile	600 mm
Altezza utile	50 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Superficie utile dei cassetti in G	36×24

Scheda tecnica

Peso	16 kg
Profondità utile in G	24
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Tipo di prodotto	Cassetto