

Garant
CN. G 120404, Tipo: HU7305


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HU7305
GTIN	4045197661067
Classe articolo	21G

Descrizione

CN. G 120404 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	AM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min
Impiego principale	N

Tipo	HU7305
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNGG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura