

Etichettatrice, Modello: LM640CB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085500 LM640CB
GTIN	3026982021045
Classe articolo	08U

Descrizione

Esecuzione:

Etichettatrici robuste portatili per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite batteria agli ioni di litio ricaricabili, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida. Semplificazione dell'etichettatura per quando si è in movimento. Etichettatrice avanzata, compatta e versatile. LabelManager Executive 640 CB è adatta sia per le cartucce a nastro standard D1 che per le cartucce a nastro ad alte prestazioni con larghezza da 6 mm a 24 mm, le quali sono disponibili in colori e versioni differenti. Sperimenta la comodità di etichettare in movimento con LabelManager Executive 640 CB. Progettata per i professionisti che sono sempre in azione, l'etichettatrice dotata di batteria ricaricabile agli ioni di litio e caratterizzata da un design compatto consente di creare facilmente etichette ovunque ci si trovi. L'impugnatura strutturata risulta comoda anche durante l'uso prolungato e rispecchia il nostro impegno per garantire un'ergonomia eccellente. Grazie allo schermo ad alta risoluzione per una leggibilità insuperabile e alla guida a menu chiara e intuitiva, LabelManager Executive 640 CB definisce un nuovo standard di creazione e adattamento delle etichette. Inoltre, la facilità d'uso di LabelManager Executive 640 CB e le doppie opzioni di connessione, come la tecnologia Bluetooth Low Energy e USB-C, consentono di memorizzare un numero virtualmente illimitato* di etichette personalizzate tramite le applicazioni software DYMO per dispositivi mobili e desktop, favorendo un processo di lavoro ottimizzato ed eliminando la necessità di collegare l'etichettatrice. Che sia per organizzare

Scheda tecnica

la postazione di lavoro o per lavorare sul campo, LabelManager Executive 640 CB ti offre un'efficienza e una precisione senza pari per le operazioni di etichettatura. L'etichettatrice è compatibile con le cartucce a nastro standard D1 e le cartucce a nastro ad alte prestazioni con una larghezza compresa tra 6 mm e 24 mm. Spostamenti semplici grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio. Design poco ingombrante con dimensioni compatte e superficie strutturata per un'impugnatura ergonomica. Schermo a colori ad alta risoluzione (240×320 pixel) di grandi dimensioni per una leggibilità senza pari. Doppia connettività tramite USB-C e tecnologia Bluetooth Low Energy, che elimina la necessità di collegare l'etichettatrice. Capacità di memorizzazione di un numero virtualmente illimitato* di etichette tramite l'app DYMO LabelManager Executive Connect e il software DYMO Connect for Desktop. Accesso diretto all'app DYMO LabelManager Executive Connect e al software DYMO Connect for Desktop. Compatibilità diretta con molteplici dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet) e sistemi operativi (Android/iOS). Con touchscreen a colori, stampa anche grafiche, codici a barre e loghi con una risoluzione di 300 dpi. Interfaccia USB-C e Bluetooth.

Proprietà:

Data e ora, serializzazione (numerazione automatica), codice a barre (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), spegnimento automatico, stampa verticale, stampa speculare, anteprima, visualizzazione WYSIWYG, zoom, codice QR tramite software collegato. Stili dei caratteri: normale, grassetto, corsivo, contorno, ombra, grassetto+corsivo e relative combinazioni con sottolineatura. Font: 8 pt, 10 pt, 12 pt, 16 pt, 20 pt, 24 pt, 32 pt, 40 pt, 46 pt. Righe di stampa max.: 5 Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 180 dpi Lingue: ceco, danese, tedesco, estone, inglese, spagnolo, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, finlandese, svedese, turco

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso. Etichettatrice LabelManager 1× cartuccia a nastro standard D1 Batteria ricaricabile Cavo USB-C (da USB-C a USB-C) Guida breve

Nota:

Possibilità di impostare varie lingue. Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero di righe di testo	5
Numero di stili	12
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	LabelManager™ Executive 640 CB
Altezza	75 mm

Scheda tecnica

Larghezza	150 mm
Particolarità	Bluetooth
Particolarità	USB-C
Lunghezza	185 mm
Esecuzione taglia nastro	automatica
Layout tastiera	QWERTZ
Numero grandezze	9
Cassetta nastro adatta	D1
Larghezza nastro possibili	da 6 fino a 24 mm
Peso con batteria	695 g
Tipo di prodotto	Etichettatrice