



### Lampada per posto di lavoro a LED Planonlight, Potenza assorbita: 66W



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081350 66
GTIN	2050001688941
Classe articolo	04E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Rivoluzionaria lampada per posto di lavoro** con nuovissima tecnologia LED. **Intensità luminosa quasi raddoppiata** rispetto agli esistenti sistemi di illuminazione con **massima nitidezza di profilo e contrasto**.

Grazie **all'altezza d'ingombro minima di 28 mm**, il LED PLANONLIGHT è utilizzabile in quasi ogni posto di lavoro senza occupare tanto spazio.

- **Massima intensità luminosa su tutta la superficie.**
- **Elevata luminosità con qualità di luce diurna, tuttavia priva di sfarfallii e riflessi e di effetti stroboscopici.**
- **Regolabile in continuo (trasformatore non in dotazione). Trasformatore a luminosità regolabile disponibile al n. art. 081376.**
- **Impermeabile (IP68) anche contro emulsioni aggressive (IP69K).**
- **Massima semplicità di pulizia – superficie liscia e bassa temperatura superficiale (max. 10 °C al di sopra della temperatura ambiente).**
- **Absolutamente esente da manutenzione.**
- **Certificata secondo gli standard UL – per l'impiego universale.**
- **Semplicità di allestimento successivo grazie al montaggio da parte dell'utilizzatore.**
- **Collegamento diretto tramite connettore meccanico M12 o mediante il cavo di collegamento fornito in dotazione**

##### Funzione:

## Scheda tecnica

IP69K: protezione contro la penetrazione di acqua sotto pressione (impermeabile all'acqua sotto pressione) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa da contatto.

**Nota:**

**Tensione di esercizio 24 V DC – l'allacciamento diretto alla tensione di rete (230 V/50 Hz) danneggia la lampada!**

Allacciamento alla tensione di rete tramite trasformatore n. art. 081375.

### Descrizione tecnica

Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione	6000 lm
Angolo di irradiazione fisso	120 grado
Peso	5200 g
Potenza assorbita	66 W
Campo temperatura	-20 - 55 °C
Altezza complessiva	28 mm
Tensione nominale	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Temperatura cromatica	6500 K
Zona ATEX	Nessuna
Lunghezza complessiva	771 mm
Larghezza complessiva	171 mm
Grado di protezione IP	IP 69K
Denominazione originale prodotto	20294
Tipo di prodotto	Lampada per macchine

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/081350-66>