

Garant**Lampada tascabile a LED con batterie, Modello: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081505 140
GTIN	4045197488367
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Lampada tascabile a LED di lunga durata e molto robusta in alluminio anodizzato. **Tecnologia a LED con straordinaria potenza luminosa.**

- **Cono di luce con ridotte perdite di luce.**
- **Elevata efficienza energetica per una lunga durata.**
- **Anello di luce per una facile ricerca al buio.**
- **Protezione contro gli spruzzi d'acqua, classe di protezione IP54.**

Interruttore posteriore.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081559 LR3.

Nota:

Per le batterie adatte vedi n. art. 081551 e successivi.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Micro, AAA
Corrente di illuminazione	35 lm
Durata	10 h
Ø Testa	16 mm
Peso	54 g

Grado di protezione IP	IP 54
Lunghezza complessiva	140 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Portabatterie Esecuzione 3AAA	081506 3AAA
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3