



Smerigliatrice angolare elettrica con Kickbackstop, per Ø disco di 180 mm, con maniglia a staffa ruotabile, con blocco contro il riavvio



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077146 27-180JR
GTIN	4053423252484
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 180 mm:

- **Potente motore da 2700 W con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.**
- **Massima protezione dell'utilizzatore grazie all'impugnatura Vibration-Control principale e supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.**
- **Maniglia a staffa ruotabile di 90° per rettifica e taglio ottimali.**

Fornitura:

Include carter a regolazione rapida, impugnatura supplementare, chiave a due fori, flangia di innesto e ghiera di serraggio. In cartone.

Descrizione tecnica

Particolarità	Impugnatura a staffa girevole
Kickback-stop	sì
Vibrazione massima a norma EN	5,5 m/s ²
Altezza	139 mm
Lunghezza cavo	4 m
Blocco contro il riavvio	sì
Numero massimo giri	6900 - 8500 min ⁻¹

Scheda tecnica

Potenza assorbita	2700 W
Denominazione originale prodotto	GWS 27-180 JR
Avvio dolce	sì
Portautensile	M14
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Scatola
Ø Massimo disco	180 mm
Larghezza	310 mm
Profondità massima di taglio	35 mm
Lunghezza	530 mm
Peso	6,1 kg
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari