


**Portautensili KOMET Reamax® TS DAH® Zero codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di Ø D: 20-21,99mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239930 20-21,99
GTIN	
Classe articolo	27E

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Il portautensili è precaricato e regolato ad una concentricità radiale di < 0,005 mm. Per concentricità radiali con una precisione di < 3 µm, durate utensili più lunghe e maggiore sicurezza di processo.

**Per:**

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Fornitura:**

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	145 mm
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW5
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	50 mm
Sporgenza totale A	80 mm
Codoli n. art. 239900	2
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Per testina alesatrice di Ø D	20 - 21,99 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	20 mm
Esecuzione del codolo	corto

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

---

## Accessori

Codolo Modello 2	239900 2
Chiave per codoli Trasmissione SW5	239901 SW5