



Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico, lungo, Per testina alesatrice di Ø D: 20-21,99mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239890 20-21,99
GTIN	4047109229358
Classe articolo	27E

Descrizione

Per :

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale A: 140 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$: 190 mm

Lunghezza codolo L_s : 50 mm

Codolo Ø D_s h6: 20 mm

Codoli n. art. 239900: 2

Chiave fissa a forchetta n. art. 239901: SW5

Descrizione tecnica

Per testina alesatrice di Ø D	20 - 21,99 mm
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Codoli n. art. 239900	2
Lunghezza codolo L_s	50 mm
Sporgenza totale A	140 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	190 mm
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW5

Ø Codolo D _s h6	20 mm
Esecuzione del codolo	lungo
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Codolo Modello 2	239900 2
Chiave per codoli Trasmissione SW5	239901 SW5