

Garant GRIDLINE

Armadio verticale con pannello forato, larghezza 30G, con ante battenti in lamiera e policarb. trasparente, Altezza: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	942143 2000
GTIN	4069515001076
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadi verticali con pannello forato, cassetti a coulisse e ante battenti, rinforzati sul lato interno e richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Con cassetti estraibili verticali autoportanti, con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix, nonché accessori per pannello forato. Pannelli forati regolabili con passo da 25 mm. I pannelli forati hanno guide telescopiche. Portata per cassetto estraibile: 80 kg.

Superficie utile di entrambi i lati per pannello estraibile verticale 2,2 m². **Con meccanismo antiribaltamento.**

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, **termoverniciate.**

Nota:

Per accessori adatti come ganci e supporti GARANT easyFix o altro vedi Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
---------	---------

Scheda tecnica

Profondità in G	28
Larghezza	750 mm
Profondità	700 mm
Peso	146 kg
Altezza utile cassetto estraibile verticale	1692 mm
Portata cassetto estraibili verticale	80 kg
Esecuzione	Armadio verticale con pannelli forati
Profondità utile cassetto estraibile verticale	656 mm
Larghezza in G	30
Numero di cassette estraibili verticali	2
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Armadio verticale

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/942143-2000>