

 KOMET

Portautensili KOMET Reamax® TS DAH® Zero codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di Ø D: 27-34,99mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239930 27-34,99
GTIN	
Classe articolo	27E

Descrizione
Esecuzione:

Il portautensili è precaricato e regolato ad una concentricità radiale di $< 0,005$ mm. Per concentricità radiali con una precisione di < 3 μ m, durate utensili più lunghe e maggiore sicurezza di processo.

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Descrizione tecnica

Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW8
Per testina alesatrice di Ø D	27 - 34,99 mm
Sporgenza totale A	120 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	176 mm
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW3 (5Nm)
Lunghezza codolo L_s	56 mm
Codoli n. art. 239900	4
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Esecuzione del codolo	corto

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Codolo Modello 4	239900 4
Chiave per codoli Trasmissione SW8	239901 SW8