



Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico, lungo, Per testina alesatrice di Ø D: 27-34,99mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Classe articolo	27E

Descrizione

Per :

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale A: 180 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$: 236 mm

Lunghezza codolo L_s : 56 mm

Codolo Ø D_s h6: 25 mm

Codoli n. art. 239900: 4

Chiave fissa a forchetta n. art. 239901: SW8

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	180 mm
Codoli n. art. 239900	4
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW3 (5Nm)
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	236 mm
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW8
Lunghezza codolo L_s	56 mm
Per testina alesatrice di Ø D	27 - 34,99 mm

Ø Codolo D _s h6	25 mm
Esecuzione del codolo	lungo
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Chiave per codoli Trasmissione SW8	239901 SW8
Codolo Modello 4	239900 4