

 **KOMET**
Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di Ø D: 18-19,99mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Classe articolo	27E

Descrizione
Per :

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale A: 80 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 130 mm

Lunghezza codolo L_s : 50 mm

Codolo Ø D_s h6: 20 mm

Codoli n. art. 239900: 1

Chiave fissa a forchetta n. art. 239901: SW5

Descrizione tecnica

Chiave di azionamento n. art. 239902	8IP (1,5Nm)
Sporgenza totale A	80 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	130 mm
Per testina alesatrice di Ø D	18 - 19,99 mm
Codoli n. art. 239900	1
Lunghezza codolo L_s	50 mm
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW5

Ø Codolo D _s h6	20 mm
Esecuzione del codolo	corto
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Codolo Modello 1	239900 1
Chiave per codoli Trasmissione SW5	239901 SW5