



Portautensili KOMET Reamax® TS DAH® Zero codolo cilindrico, lungo, Per testina alesatrice di Ø D: 18-19,99mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239940 18-19,99
GTIN	
Classe articolo	27E

Descrizione

Esecuzione:

Il portautensili è precaricato e regolato ad una concentricità radiale di < 0,005 mm. Per concentricità radiali con una precisione di < 3 µm, durate utensili più lunghe e maggiore sicurezza di processo.

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	140 mm
Lunghezza codolo L _s	50 mm
Chiave di azionamento n. art. 239902	8IP (1,5Nm)
Lunghezza complessiva L _{compl.}	205 mm
Codoli n. art. 239900	1
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW5
Per testina alesatrice di Ø D	18 - 19,99 mm
Ø Codolo D _s h6	20 mm
Esecuzione del codolo	lungo

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Chiave per codoli Trasmissione SW5	239901 SW5
Codolo Modello 1	239900 1