

**Giacca Quality Dress, grigio chiaro, Taglia DE: 44****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091112 44
GTIN	4014382978426
Classe articolo	09S

**Descrizione****Esecuzione:**

Abbigliamento da lavoro **Quality Dress** in 100% cotone. Il cotone è particolarmente resistente agli agenti chimici e meccanici nonché al calore. Il cotone naturale procura un piacevole comfort a chi lo indossa grazie alle caratteristiche di regolazione della temperatura e all'elevato potere assorbente.

**Giacca corta** con tasca portacellulare.

- **Polsino della manica con bottone.**
- **Due taschine della giacca con pateletta e chiusura a strappo.**

**Descrizione:**

- **Tasca pettorale interna.**
- **Bottoni nascosti.**
- **Due tasche laterali rinforzate.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Disponibili su richiesta in altri colori.**

**Giacca in blu pervinca** al n. art. 091111.

Composizione del tessuto: 100% cotone

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 285 g/m<sup>2</sup>

Abbigliamento standard: Standard UV 801

Lavaggio: Colorati 60 °C

## Descrizione tecnica

Numero di taschine interne della giacca	1
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo	2
Dimensione FR	38
Chiusura nascosta	sì
Fondo manica	Polsino della manica con bottone
Taglia unisex	S
Numero di tasche laterali	2
Fascia in vita	Cintura senza elastico
Denominazione originale prodotto	Quality Dress
Tasche laterali	rinforzati
Posizionamento della tasca portacellulare	destro
Chiusura giacca	Chiusura a bottoni
Taglia DE	44
Dimensione UK	28R
Dimensione US	30/30
Dim. IT	38
Serie	QUALITY DRESS
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni ES	38
Dimensioni NL	44
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	100% cotone
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	285 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Standard UV 801
Lavaggio	Colorati 60 °C
Candeggiare	non candeggiare

Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Colore	grigio chiaro
Tipo di prodotto	Giacca da lavoro