




CNMG 120412, Tipo: CA4515



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120412 CA4515 Tipo: CA4515

Rompitrucioli: STD

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 7 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 360 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,7 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 7 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	STD
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	K

Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura