



Formato convenienza



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0210 M18BLDDRC2
-----------------	-------------------

GTIN	
------	--

Classe articolo	GGN
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Potente trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

Fornitura:

Inclusi cad. 2× batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18 FC, clip da cintura e custodia HD (valigetta).

3× trapani avvitatori a batteria n. art. 070210 Dim. M18BLDDRC2.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M18 BLDDRC-202C
----------------------------------	-----------------

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 15 mm
--	-------------

Scheda tecnica

Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Utilizzo tipico	Strong
Vibrazione massima a norma EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Numero massimo giri 1 velocità	$0 - 550 \text{ min}^{-1}$
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima duro	60 Nm
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min^{-1}
Capacità batteria	2 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per legno	52 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso	1,5 kg
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Trapano avvitatore a batteria

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG0210-M18BLDDRC2>