



Seghetti a batteria disponibile in un formato convenienza, Modello: M18FBJ5-5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG8211 M18FBJ5-5
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi. L'interruttore on/off a comando ambidestro ne permette l'uso in differenti posizioni.

Con **sistema di serraggio rapido FIXTEC** per sostituire la lama per segchetti alternativi senza utensili in pochi secondi e **attivazione del movimento a pendolo** per una capacità di taglio ottimale con usura minima della lama.

Seghetto alternativo a batteria, motore POWERSTATE™ senza spazzole per una potenza di taglio elevata. Interruttore per 6 impostazioni di velocità con avvio dolce. Illuminazione a LED del campo di lavoro.

Fornitura:

Inclusi cad. 1× caricabatterie, 2× batterie agli ioni di litio 18 V / 5 Ah, 1× lama per sega, adattatore per dispositivo di aspirazione della polvere, telo di protezione antipolvere, pattino di scorrimento in plastica e scatola HD.

Incluso dispositivo antistrappo. 2× segchetti alternativi a batteria n. art. 078211 Dim. M18FBJ5-5.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808 – 073840.

Lame per segchetti alternativi vedi n. art. 5888400 – 5888551.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	5 Ah
Denominazione originale prodotto	M18FBJ5-502X
Spessore massimo lama acciaio	10 mm
Regolazione dello smusso	sì

Tensione batteria	18 V
Particolarità	Uso universale
Sostituzione utensile senza strumenti	Sì, sistema FIXTEC
Peso	28 kg
Vibrazione massima a norma EN	6,3 m/s ²
Movimento pendolare	5x
Spessore massimo lama legno	100 mm
Forma	A forma di asta
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero di corse	800 - 3500 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5

Seghetti a batteria Modello M18FBJ5-5	078211 M18FBJ5-5
Set di lame per segchetti alternativi Descrizione T118A	588400 T118A
Set di lame per segchetti alternativi Descrizione T118AF	588400 T118AF
Set di lame per segchetti alternativi Descrizione T118AHM	588400 T118AHM
Set di lame per segchetti alternativi Descrizione T118B	588400 T118B
Set di lame per segchetti alternativi Descrizione T127D	588400 T127D
Set di lame per segchetti alternativi Descrizione T318A	588400 T318A
Set di lame per segchetti alternativi Descrizione T318B	588400 T318B