



## Avvitatori a massa battente a batteria, Modello: GDS18450HC



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4052 GDS18450HC
GTIN	
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Avvitatore a percussione da 1/2 pollice con Bluetooth® Connectivity.

- **2 modalità operative per metallo e legno. Ulteriori parametri impostabili in base alle proprie esigenze tramite l'app Toolbox.**

#### Fornitura:

Inclusi cad. 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX. 3x avvitatori a percussione a batteria n. art. 074052 Dim. GDS18450HC.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

### Descrizione tecnica

Numero di giri/min. a vuoto	1000 min <sup>-1</sup>
Numero di colpi 2 <sup>a</sup> velocità	2500 min <sup>-1</sup>
Momento di scollamento massimo	800 Nm

## Scheda tecnica

Peso senza batteria	16 kg
Numero di colpi 3 <sup>a</sup> velocità	3300 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi	0 - 3300 min <sup>-1</sup>
Numero di batterie contenute	2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Coppia massima duro	450 Nm
Dimensione portautensile	1/2" pollici
Vibrazione massima a norma EN	145 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri 1 velocità	1500 min <sup>-1</sup>
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero massimo giri 2 velocità	2300 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	GDS 18V-450 HC
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di colpi 1 <sup>a</sup> velocità	1900 min <sup>-1</sup>
Capacità batteria	4 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso	21 kg
Coppia massima 3 <sup>a</sup> velocità	450 Nm
Coppia massima 2 <sup>a</sup> velocità	330 Nm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M20
Coppia massima 1 <sup>a</sup> velocità	250 Nm
Tipo di prodotto	Avvitatore a percussione

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG4052-GDS18450HC>