



Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico, Per pinze di serraggio ER: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300681 8
GTIN	4069515001434
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Accessori speciali:

Pinze serrapezzo ER n. art. 308878 – 309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento. Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L ₁	200 mm
Ø Esterno D	12 mm
Per pinze di serraggio ER	8 mm
L ₂	15,6 mm
Campo di serraggio	0,5 - 5 mm
Ø Codolo d	12 mm
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/300681-8>
