

Garant

Utensile motorizzato - assiale, BMT65, Modello: 65-VX4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319932 65-VX4
GTIN	4069515002912
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

Per l'utilizzo su tutti i torni CN **DMG Gildemeister CTX** con revolver **Sauter** e giunto di trasmissione **DIN 5480** o su tutte le macchine con **revolver BMT** con giunto di trasmissione **DIN 1809**. Serraggio degli utensili entro il valore limite d'esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni/interni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell'utensile centralmente attraverso il mandrino.

Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.

Esecuzione IM – Con ghiera di serraggio interna.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.**
- **Trasmissione di coppie elevate.**
- **100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.**
- **Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.**

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. Alcuni prodotti Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480 o revolver BMT con DIN 1809.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35; DL 40**
- **DN SOLUTIONS (PRECEDENTEMENTE DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II**
- **ECOCA: MT-3; MT-4**
- **FOCUS CNC: FBL-300**
- **GANESH: ASL-15; ASL-78/105**
- **GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600**
- **HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30**
- **HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA**
- **HEADMAN: T65**
- **HURCO: TMX10; TMX8**
- **HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230**
- **HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300**
- **JOHNFORD: SL-60; SL-65**
- **LEADWELL: LTC-25**
- **LMW: LR30**
- **ROMI: GL 350**
- **SMART: NL 2500; NL 3000**
- **SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000**
- **SPINNER: TC800**
- **TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; LA-250**
- **TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120; TD-2000; TD-2500**
- **VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260**
- **WELE: HL-200**

Fornitura:

AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inseriti adatti Varia VX n. art. 319802 – 319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761 – 319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309745. Chiave dinamometrica n. art. 211750 Dim. 5,7.

Nota:

- **Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.**
- **Raccomandazione: azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).**

- **Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.** Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

b ₁	97 mm
Raffreddamento	esterno
x	57 mm
Serraggio dell'utensile	VX4
L ₂	73 mm
L ₁	70 mm
Adattatore	BMT65
Tipo di prodotto	Utensile motorizzato

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/319932-65-VX4>