

**Garant**

### Utensile motorizzato - radiale, BMT55, Modello: 55-VX3



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319934 55-VX3 |
| GTIN            | 4069515002950 |
| Classe articolo | 31V           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Per l'utilizzo su tutti i torni CN **DMG Gildemeister CTX** con revolver **Sauter** e giunto di trasmissione **DIN 5480** o su tutte le macchine con **revolver BMT** con giunto di trasmissione **DIN 1809**. Serraggio degli utensili entro il valore limite d'esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni/interni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell'utensile centralmente attraverso il mandrino.

Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco. Da utilizzare sui revolver esagonali BMT. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.

##### Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.**
- **Trasmissione di coppie elevate.**
- **100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.**
- **Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.**

##### Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

##### Per:

DMG Gildemeister CTX. Alcuni prodotti Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480 o revolver BMT con DIN 1809.

**Fornitura:**

AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.

**Accessori speciali:**

Inseriti adatti Varia VX n. art. 319802 – 319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761 – 319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309745. Chiave dinamometrica n. art. 211750 Dim. 5,7.

**Nota:**

- **Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.**
- **Raccomandazione: azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).**
- **Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.**

## Descrizione tecnica

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| x                       | 60 mm                |
| L <sub>2</sub>          | 64 mm                |
| Serraggio dell'utensile | VX3                  |
| Raffreddamento          | esterno              |
| L <sub>1</sub>          | 64 mm                |
| x <sub>1</sub>          | 96 mm                |
| b                       | 134,5 mm             |
| h                       | 84 mm                |
| Adattatore              | BMT55                |
| Tipo di prodotto        | Utensile motorizzato |