



Portapunte VARIA, VXT3, Ø di serraggio D1: 16mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319845 16 |
| GTIN | 4069739471099 |
| Classe articolo | 33E |

Descrizione

Esecuzione:

VXT: sistema di flessione a doppio cono. **Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.**

Vantaggi:

- **Stabilità e ammortizzazione ottimizzate**
- **Cambio utensile, flessibilità e modularità.**
- **Precisione e ripetibilità elevate (+/- 0,002).**
- **Retrocompatibilità con VARIA VX**

Uso:

Sistema di cambio rapido per applicazioni di tornitura statiche.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VXT3 e VXT4 a 5,4 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------|-------|
| Ø Esterno D | 46 mm |
|-------------|-------|

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Sporgenza totale Dim. A | 20 mm |
| Adattatore | VXT3 |
| Tipo di prodotto | Mandrino |