



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, Ø DC: 24,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 24,5
GTIN	4047109181687
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: $D - 0,1 / + 0,3$

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 080308 24-...
Set di viti per inserti	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L ₁	100 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	24,5
Sporgenza totale L _A	133 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D

Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239652 8IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3