

**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236603 15
GTIN	4047109223196
Classe articolo	24P

**Descrizione****Esecuzione:****Tolleranza del foro:**  $D - 0,1 / + 0,3$ **Uso:**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

**Nota:**

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 040204 10-...
Set di viti per inserti	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Ø Codolo ABS® $D_s$	50 mm
Lunghezza utile $L_1$	60 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	15
Per Ø in pollici	19/32 pollici
Sporgenza totale $L_A$	88 mm

Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,38 Nm	211750 0,38
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 5IP1	239652 5IP1