



Lampada a LED a batteria, Potenza assorbita: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081208 20
GTIN	4069515011235
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro a **LED COB** con lastra di vetro opalino per un'illuminazione omogenea e gradevole.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	196 mm
Altezza complessiva	226 mm
Larghezza complessiva	68 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	1100 - 2200 lm

Scheda tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Lampada LED
Grado di protezione IP	IP 65
Potenza assorbita	20 W
Tipo di prodotto	Lampade