



Portainseriti con bloccaggio Pro Eco DDJNR 93°, per inserti DD., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250632 20/15
GTIN	4069515004022
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrificante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Vite per leva	259019 2
Norma	Norma interna
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020K15
Leva	259016 1
Sottopiacchetta	259034 2
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Misura inserto	15 mm
Spina elastica	259045 1

Scheda tecnica

Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/250632-20/15>