



Portainserti con bloccaggio Pro Eco PWLNR 95°, per inserti PW.., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251924 25/08
GTIN	4069515004053
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice – compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0804..
Norma	Norma interna
Vite per leva	259019 1
Dimensione codolo	25 mm
Aampiezza funzionale L ₄	32 mm
Serie	Pro Eco
Leva	259016 1
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Misura inserto	8 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 2525M08
Sottoplacchetta	259034 3

Scheda tecnica

Spina elastica	259045 1
Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/251924-25/08>