



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, Ø DC: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 30
GTIN	4047109194465
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: $D - 0,1 / + 0,3$

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L_1	120 mm
Ø Codolo ABS® D_s	50 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 09T308 28-...
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	30
Sporgenza totale L_A	155 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D

Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP6	239652 8IP6
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP