


**CNMG 120408, Tipo: CA510**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120408 CA510 Tipo: CA510  
 Rompitrucioli: PS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PS
Avanzamento $f$	0,15 - 0,35 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	1 - 3,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 450 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura