



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 20,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 20,5
GTIN	4047109181601
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: $D - 0,1 / + 0,3$

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOGX 07T208 20-...
Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Lunghezza utile L_1	84 mm
Numero taglienti Z	1
Ø Codolo ABS® D_s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	20,5
Sporgenza totale L_A	116 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP