



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, Ø DC: 30,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 30,5
GTIN	4047109198449
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D – 0,1 / + 0,3

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOGX 100408 32-...
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L ₁	124 mm
Ø Codolo ABS® D _s	63 mm
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	30,5
Sporgenza totale L _A	163 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D

Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239652 15IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1