

**Barra alesatrice in acciaio A... SSSCR 75°, per inserti SC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260722 20/09
GTIN	4069515004480
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	18 mm
Norma	DIN 8024
Angolo di regolazione κ	45 grado
Spostamento centrale L_3	13,5 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Sporgenza totale L_1	60 mm
$\varnothing$ Codolo D_s	20 mm
Codice ISO portautensile	A20R SSSCR/L09
$\varnothing$ Preforatura minimo D_{min}	26 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Tipo di impiego	a destra
Profondità interna fino a	3xD
Forma del codolo	Acciaio
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260722-20/09>