

Garant

Barra alesatrice in acciaio A... SSSCL 75°, per inserti SC., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260723 25/09
GTIN	4069515004527
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	25 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Codice ISO portautensile	A25R SSSCR/L09
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Angolo di regolazione κ	45 grado
Spostamento centrale L_3	17 mm
Sporgenza totale L_1	75 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Norma	DIN 8024
Lunghezza complessiva L	200 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	9 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Forma del codolo	Acciaio
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260723-25/09>
