

Garant

Barra alesatrice in acciaio A... SSSCL 75°, per inserti SC., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260723 16/09
GTIN	4069515004503
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	48 mm
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Angolo di regolazione κ	45 grado
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Norma	DIN 8024
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Spostamento centrale L_3	11,5 mm
\varnothing Codolo D_s	16 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SSSCR/L09
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Forma del codolo	Acciaio
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260723-16/09>
