



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, Ø DC: 26mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236603 26 |
| GTIN | 4047109181717 |
| Classe articolo | 24P |

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: $D - 0,1 / + 0,3$

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------|
| Codice ISO Inserto | SOGX 080308 24-... |
| Lunghezza utile L_1 | 104 mm |
| Numero taglienti Z | 1 |
| Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Ø Codolo ABS® D_s | 50 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø Nominale D | 26 |
| Sporgenza totale L_A | 137 mm |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Codolo | ABS |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio |
| Utilizzo foro | limitatamente bombato |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | per foratura in pacchetti |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1 | 239652 8IP1 |