



## Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 31 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 31
GTIN	4047109198456
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Tolleranza del foro:**  $D - 0,1 / + 0,3$

#### Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

#### Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile $L_1$	124 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 100408 32-...
Ø Codolo ABS® $D_s$	63 mm
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	31
Per Ø in pollici	1 7/32 pollici
Sporgenza totale $L_A$	163 mm

Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239652 15IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8