



Barretta di troncatura KOMET® HSS-Co5, Modello: A1/2A



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Classe articolo	24H

Descrizione

Barretta di troncatura KOMET® HSS-Co5 A1/2A Altezza h: 16 mm
 Larghezza b: 4 mm
 Lunghezza complessiva L: 150 mm

Descrizione tecnica

Modello	A1/2A
Altezza h	16 mm
Larghezza b	4 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Materiale da taglio	HSS Co 5
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		

interrotto	idoneo
a secco	idoneo