



## Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC: 21,5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236603 21,5
GTIN	4047109181625
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Tolleranza del foro:**  $D - 0,1 / + 0,3$

#### Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

#### Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	88 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 07T208 20-...
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	21,5
Per Ø in pollici	27/32 pollici
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	120 mm

Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0